

10129

## Гигиеничное настенное крепление и одинарный крюк, 41 мм, черный цвет



Модуль с одним крюком предназначен для хранения одного уборочного инструмента с отверстием в ручке. Крюк надвигается на входящий в комплект одноместный кронштейн слева или справа. Одинарный модуль с крюком выдерживает вес до 3 кг. Модуль с крюком легко разбирается для очистки и замены.

# Technical Data

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Продукт  | 10129                    |
| Расстояние от стены  | 25 - 34 mm               |
| Материал   | Полипропилен<br>Полиамид |
| Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания <sup>1</sup> | Да                       |
| Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики        | Да                       |
| Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)   | Да                       |
| Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией  | Да                       |
| Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)   | Да                       |
| Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А  | Нет                      |
| ХАЛЯЛЬ И КОШЕР   | Да                       |
| Design Registration No.  | EU 008195606-0001-12     |
| Кол-во в коробке   | 5 шт                     |
| Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)  | 600 Pcs.                 |
| Количество слоев на паллете  | 120 шт                   |
| Длина коробки  | 282 mm                   |
| Ширина коробки   | 124 mm                   |
| Высота коробки   | 78 mm                    |
| Длина  | 41 мм                    |
| Ширина   | 78 мм                    |
| Высота   | 48 мм                    |
| Вес, нетто   | 0,0253 кг                |
| Вес пакета   | 0,002 kg                 |
| Вес коробки  | 0,0134 kg                |
| Tare total   | 0,0154 kg                |
| Вес, брутто  | 0,04 кг                  |
| Куб.м.   | 0,000154 М3              |
| Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)  | 121 °C                   |
| Макс температура очистки (Посудомоечная машина)  | 93 °C                    |
| Макс температура использования (контакт с продуктом)   | 40 °C                    |
| Макс температура использования (без контакта с продуктом)  | 80 °C                    |
| Мнимальная температура использования <sup>3</sup>  | 0 °C                     |
| Мин. рН используемой концентрации растворов  | 2 рН                     |
| Макс. рН используемой концентрации растворов   | 10,5 рН                  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Код переработки "5", полипропилен (ПП)</b> | Нет            |
| <b>GTIN-13 номер</b>                          | 5705022030190  |
| <b>GTIN-14 номер</b>                          | 15705028030207 |
| <b>Код ТНВЭД</b>                              | 39241000       |
| <b>Страна происхождения</b>                   | Denmark        |

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.